

Kupferbad

SLOTOCOUP TF 1350

Das Kupferbad SLOTOCOUP TF 1350 wurde speziell für das Füllen von Durchgangsbohrungen (Through Holes). Die aus dem Kupferbad SLOTOCOUP TF 1350 abgeschiedenen Kupferüberzüge sind feinkörnig, duktil und besitzen eine sehr gute Metallverteilung.

Ansatz und Betrieb des Elektrolyten erfolgt mit zwei Zusätzen. Der Elektrolyt kann mit löslichen und unlöslichen MMO-Anoden betrieben werden.

Die Beschichtungsparameter richten sich nach Form und Durchmesser der Durchgangsbohrungen und sind individuell anzupassen.

Die Angaben in der Gebrauchsanweisung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanweisung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter www.schloetter.de/downloads eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

Falls in den verwendeten Zusätzen dieses Verfahrens SVHC-Stoffe enthalten sind, so werden diese in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern im Abschnitt 15 ausgewiesen.

