

# Kupferbad

## SLOTOCOUP CN 1720

Kupfer-Elektrolyt, alkalischer cyanidhaltig, zur Abscheidung glänzender, glatter, feinkristalliner und duktiler Kupferschichten. Der Elektrolyt zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Streufähigkeit im niederen Stromdichtebereich aus.

### ANWENDUNG

- Elektronik (Widerstände, Kondensatoren, etc.)
- End- und Zwischenschicht

### PROZESS

- Gestell- und Trommelanlagen
- Lösliche Anode
- Passender Anlaufschutz erhältlich

### VORTEILE

- Ausgezeichnete Streufähigkeit im niedrigen Stromdichtebereich
- Einfache Badführung
- Passender Schlötter Anlaufschutz ALS 20 erhältlich

Die Angaben in der Gebrauchsanweisung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanweisung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

### Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter [www.schloetter.de/downloads](http://www.schloetter.de/downloads) eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

**Falls in den verwendeten Zusätzen dieses Verfahrens SVHC-Stoffe enthalten sind, so werden diese in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern im Abschnitt 15 ausgewiesen.**

